

EC 25 - Morsetto Europa

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240183>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsettiera Europa in polipropilene, bianca, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 10 e 25 mm²

Dati commerciali

Codice articolo	3240183
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7321
Codice prodotto	BE7321
GTIN	4046356457873
Peso per pezzo (confezione inclusa)	108,64 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	108,64 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	AT

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto Europa
Numero di poli	12
Passo	16 mm
Numero collegamenti	24
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	3,26 W
--	--------

Dati di collegamento

Sezione nominale	25 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Filettatura	M5
Coppia di serraggio	2 ... 3 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	9 mm
Sezione conduttore rigida	10 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore AWG	8 ... 4 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	10 mm ² ... 25 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	8 ... 4 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)	4 mm ² ... 16 mm ²
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	4 mm ² ... 10 mm ²
2 conduttori di sezione identica rigidi	4 mm ² ... 6 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili	4 mm ² ... 6 mm ²
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica	2,5 mm ² ... 4 mm ²
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica	1,5 mm ² ... 6 mm ²
Corrente nominale	101 A (con una sezione conduttore di 25 mm ²)
Corrente di carico massima	101 A (con una sezione conduttore di 25 mm ²)
Tensione nominale	750 V
Sezione nominale	25 mm ²

Dimensioni

Larghezza	30 mm
Altezza	28 mm
Profondità	30 mm
Distanza foro	16 mm
Passo	16 mm

Indicazioni materiale

EC 25 - Morsetto Europa



3240183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240183>

Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	-
Materiale isolante	PP

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Dati tecnici

Distanza fori	16 mm
---------------	-------

Montaggio

Tipo di montaggio	avvitamento diretto
-------------------	---------------------

EC 25 - Morsetto Europa

3240183

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240183>



Classifiche

ETIM

ETIM 8.0

EC001284

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	47cf3739-7873-4316-8f15-a57156595719