

# EC 25 TR - Morsetto Europa

3240185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240185>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsettiera Europa in poliammide, trasparente, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con capocorda con una sezione compresa tra 10 e 25 mm<sup>2</sup>

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3240185       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE7321        |
| Codice prodotto                     | BE7321        |
| GTIN                                | 4046356457897 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 117,44 g      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 117,44 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85369010      |
| Paese di origine                    | AT            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto    | Morsetto Europa |
| Numero di poli      | 12              |
| Passo               | 16 mm           |
| Numero collegamenti | 24              |
| Numero di file      | 1               |

### Caratteristiche elettriche

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,26 W |
|--------------------------------------------------|--------|

### Dati di collegamento

|                                                                                        |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sezione nominale                                                                       | 25 mm <sup>2</sup>                                        |
| Collegamento                                                                           | Connessione a vite                                        |
| Filettatura                                                                            | M5                                                        |
| Coppia di serraggio                                                                    | 2 ... 3 Nm                                                |
| Lunghezza del tratto da spelare                                                        | 9 mm                                                      |
| Sezione conduttore rigida                                                              | 10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>                 |
| Sezione conduttore AWG                                                                 | 8 ... 4 (convertito secondo IEC)                          |
| Sezione conduttore flessibile                                                          | 10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>                 |
| Sezione conduttore flessibile [AWG]                                                    | 8 ... 4 (convertito secondo IEC)                          |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento)              | 4 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                  |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)                    | 4 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>                  |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi                                                | 4 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                   |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica   | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                 |
| Corrente nominale                                                                      | 101 A (con una sezione conduttore di 25 mm <sup>2</sup> ) |
| Corrente di carico massima                                                             | 101 A (con una sezione conduttore di 25 mm <sup>2</sup> ) |
| Tensione nominale                                                                      | 750 V                                                     |
| Sezione nominale                                                                       | 25 mm <sup>2</sup>                                        |

### Dimensioni

|               |       |
|---------------|-------|
| Larghezza     | 30 mm |
| Altezza       | 28 mm |
| Profondità    | 30 mm |
| Distanza foro | 16 mm |
| Passo         | 16 mm |

### Indicazioni materiale

|        |             |
|--------|-------------|
| Colore | trasparente |
|--------|-------------|

# EC 25 TR - Morsetto Europa

3240185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240185>



|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Materiale isolante                     | PA |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                        |    |
|------------------------|----|
| Parete laterale aperta | No |
|------------------------|----|

### Dati tecnici

|               |       |
|---------------|-------|
| Distanza fori | 16 mm |
|---------------|-------|

## Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | avvitamento diretto |
|-------------------|---------------------|

# EC 25 TR - Morsetto Europa

3240185

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240185>



## Classifiche

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001284 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 35b0de99-94f9-4167-9418-885122c875c6 |