

WT-BASE HF 5 - Presa fascette fermacavo



3240702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240702>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presca per fascette fermacavo, per fascette fermacavo fino a 5 mm di larghezza, a vite, foro di fissaggio 3,5 mm, esecuzione fascetta fermacavo 2 lati



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3240702 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Codice vendita | BE713Z |
| Codice prodotto | BE713Z |
| GTIN | 4046356703895 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,6 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | TW |

WT-BASE HF 5 - Presa fascette fermacavo



3240702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240702>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
| Resistenza alla trazione GRP | 220 N |

Dimensioni

| | |
|--------------------------------|--------|
| Larghezza | 9,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro foro | 3,5 mm |
| Diametro del foro di fissaggio | 3,5 mm |

Misure interne

| | |
|-------------------|------|
| Larghezza_interna | 5 mm |
|-------------------|------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|----------------------------|
| Colore | trasparente |
| Materiale | PA 6.6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

Cavo / linea

| | |
|--------------------------|-------|
| Resistenza alla trazione | 220 N |
|--------------------------|-------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -10 °C ... 60 °C |

Montaggio

| | |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

WT-BASE HF 5 - Presa fascette fermacavo



3240702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240702>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011571 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WT-BASE HF 5 - Presa fascette fermacavo



3240702

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240702>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com