

WG-S HF 40 BK - Tubo flessibile a spirale



3241114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241114>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo a spirale, per la fasciatura e l'inserimento semplici di cavi e conduttori, offre protezione contro le semplici sollecitazioni meccaniche

Dati commerciali

Codice articolo	3241114
Pezzi/conf.	25 m
Quantità di ordinazione minima	25 m
Codice vendita	BE7451
Codice prodotto	BE7451
Pagina del catalogo	Pagina 601 (C-3-2019)
GTIN	4046356717434
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	397 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

WG-S HF 40 BK - Tubo flessibile a spirale



3241114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241114>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Esecuzione	Banda continua

Dimensioni

Larghezza	40 mm
Lunghezza	25 m

Misure interne

Diametro interno	6,5 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PE
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	7 mm ... 40 mm
-----------------------------	----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-20 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Twistare
-------------------	----------

WG-S HF 40 BK - Tubo flessibile a spirale



3241114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241114>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

WG-S HF 40 BK - Tubo flessibile a spirale



3241114

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241114>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com