

# WG-S HF 80 - Tubo flessibile a spirale



3241119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241119>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo a spirale, per la fasciatura e l'inserimento semplici di cavi e conduttori, offre protezione contro le semplici sollecitazioni meccaniche

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3241119       |
| Pezzi/conf.                         | 20 m          |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 m          |
| Codice vendita                      | BE7451        |
| Codice prodotto                     | BE7451        |
| GTIN                                | 4046356717489 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30,8 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 745 g         |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | PL            |

# WG-S HF 80 - Tubo flessibile a spirale



3241119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241119>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Fascetta fermacavo |
|------------------|--------------------|

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 80 mm |
| Lunghezza | 20 m  |

### Misure interne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diametro interno | 12 mm |
|------------------|-------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Colore                                 | trasparente                |
| Materiale                              | PE                         |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                         |
| Sostanze contenute                     | senza silicone e alogenati |

### Cavo / linea

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diametro esterno conduttore | 15 mm ... 80 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -50 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -20 °C ... 60 °C |

### Montaggio

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | Twistare |
|-------------------|----------|

# WG-S HF 80 - Tubo flessibile a spirale



3241119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241119>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430302 |
| ECLASS-13.0 | 27430302 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002604 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# WG-S HF 80 - Tubo flessibile a spirale



3241119

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241119>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)