

WG-S HF 80 BK - Tubo flessibile a spirale



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241120>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tubo a spirale, per la fasciatura e l'inserimento semplici di cavi e conduttori, offre protezione contro le semplici sollecitazioni meccaniche

Dati commerciali

Codice articolo	3241120
Pezzi/conf.	20 m
Quantità di ordinazione minima	20 m
Codice vendita	BE7451
Codice prodotto	BE7451
GTIN	4046356717496
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	30,8 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

WG-S HF 80 BK - Tubo flessibile a spirale



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241120>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Wąż do wiązki kablowej (elektrotechnika)
------------------	------------------------------------------

Dimensioni

Larghezza	80 mm
Lunghezza	20 m

Misure interne

Diametro interno	12 mm
------------------	-------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PE
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	15 mm ... 80 mm
-----------------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-50 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-20 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Twistare
-------------------	----------

WG-S HF 80 BK - Tubo flessibile a spirale



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241120>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430302
ECLASS-15.0	27430302

ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

WG-S HF 80 BK - Tubo flessibile a spirale



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241120>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com