

FBI 10-12 - Ponticello fisso

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203454>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello fisso, passo: 12 mm, numero poli: 10, lunghezza: 8 mm, colore: color argento



Dati commerciali

Codice articolo	0203454
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
Pagina del catalogo	Pagina 461 (C-1-2019)
GTIN	4017918098049
Peso per pezzo (confezione inclusa)	43,15 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,15 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	CN

FBI 10-12 - Ponticello fisso

0203454

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0203454>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello a vite
Numero di poli	10
Passo	12 mm

Dimensioni

Larghezza	118,4 mm
Altezza	7,5 mm
Profondità	21,45 mm
Lunghezza	7,5 mm
Passo	12 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---