# VS-SI-SD-CN - Inserto base

1422485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422485

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto base , tipo di connessione: Connessione a vite, Cina

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1422485 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF7EBX |
| Codice prodotto | AF7EBX |
| GTIN | 4055626305073 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 71,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | CN |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Presa di corrente |
| Codifica paesi | Cina |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Corrente nominale | 10 A |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Collegamento | Connessione a vite |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza | 51 mm |
| Altezza | 31,3 mm |
| Lunghezza | 87,5 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Materiale Custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Nota per il montaggio | per tutti i telai da incasso |

## Disegni

Disegno quotato




Inserto base

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1422485

**EAC-RoHS**
ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00025

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27144021 |
| ECLASS-13.0 | 27144021 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000450 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com