

UEGM 40/1 - Custodie per l'elettronica



2792112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792112>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda, completamente equipaggiata con 3 connessioni a vite o 6 connessioni Faston per lato

Dati commerciali

Codice articolo	2792112
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHCCB
Codice prodotto	ACHCCB
Pagina del catalogo	Pagina 725 (C-1-2013)
GTIN	4017918072582
Peso per pezzo (confezione inclusa)	72,08 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	72,08 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	UEG
Famiglia di prodotti	UEGM
Tipo	Connessione integrata, custodia integrata
Numero di poli	6
Passo	5 mm
Numero di file	1
Esecuzione	Custodia completa dotata di 6 connessioni a vite per lato, cadauna per due circuiti stampati
Layout pin	Pinning lineare


Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_N	500 V (Il valore della corrente e della tensione viene influenzato dalla configurazione della scheda c.s.)
Corrente nominale I_N	10 A

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
--------------	--------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	40 mm
Altezza di installazione	85,5 mm
Altezza NS 35/7,5	85,5 mm
Profondità	79 mm
Lunghezza	79 mm
Passo	5 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale custodia	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

UEGM 40/1 - Custodie per l'elettronica



2792112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792112>

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Layout pin	Pinning lineare

UEGM 40/1 - Custodie per l'elettronica



2792112

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792112>



Disegni

Disegno quotato




UEGM 40/1 - Custodie per l'elettronica

2792112


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792112>




Disegno quotato




Disegno quotato



Disegno esploso



Disegno schema



Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2792112>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-19770427				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Use Group D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---