

# FBI 3-20 - Vaste brug



0201317

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0201317>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vaste brug, rastermaat: 20 mm, aantal polen: 3, kleur: zilverkleurig



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0201317       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE1Z2X        |
| Productcode                             | BE1Z2X        |
| GTIN                                    | 4017918098919 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 44,12 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,9 g        |
| Douanetarifnummer                       | 85369095      |
| Land van herkomst                       | CN            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Producttype  | Schroefbare brug |
| aantal polen | 3                |
| Rastermaat   | 20 mm            |

### Afmetingen

|            |       |
|------------|-------|
| Rastermaat | 20 mm |
|------------|-------|

### Materiaal

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kleur             | zilverkleurig |
| materiaal         | Koper         |
| Isolatiemateriaal | PA            |

### Montage

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)