

AK 35 - Aansluitklem

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404046>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Aansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm², doorsnede: 2,5 mm² - 35 mm², montage: nulverzamelrail, kleur: zilverkleurig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0404046
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE7331
Productcode	BE7331
GTIN	4017918001865
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	18,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17,75 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aftakklem
Aantal Aansluitingen	1
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	4,06 W
nominale stroom I_N	125 A
stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail	140 A


aansluitgegevens

nominale doorsnede	35 mm ²
--------------------	--------------------

Etage 1 boven 1 onder 1

Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M6
Aanhaalmoment	3,2 ... 3,7 Nm
Striplengte	16 mm
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
Aderdoorsnede massief	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Aderdoorsnede AWG	12 ... 2 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	2,5 mm ² ... 35 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	12 ... 2 (omgezet naar IEC)
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	1,5 mm ² ... 16 mm ²
belastingsstroom maximaal	125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm ²)
nominale aderdoorsnede	35 mm ²

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	14,3 mm
Hoogte	26 mm
diepte	43 mm
lengte	26 mm

AK 35 - Aansluitklem



0404046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404046>

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2

Normen en bepalingen


aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
---------------------------------	----------

Montage

montagetechniek	nulverzamelrail
-----------------	-----------------

Tekeningen


Maatschets



AK 35 - Aansluitklem

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404046>



AK 35 - Aansluitklem



0404046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404046>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404046>



EAC

Toelatings-ID: KZ7500651131219505

AK 35 - Aansluitklem

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0404046>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl