

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband



0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, mat, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen van 1 ... 100, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 100, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 4,2 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800268
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2123
Productcode	BG2123
GTIN	4017918005863
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,57 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,474 g
Douanetariefnr	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering gecodeerd
Rastermaat	4,2 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	100
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
coderingsrichting	horizontaal bedrukt
opdruk	oplopende getallen van 1 ... 100

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
------------------	--

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Afmetingen

Breedte	3,55 mm
Hoogte	6,5 mm
diepte	1,6 mm
Rastermaat	4,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	4,2 mm
Hoogte tekstveld	5,2 mm

Normen en bepalingen

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>



wisvastheid

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Zackband

0800268

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800268>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl