

E/NS 35 N - Eindsteun


0800886

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800886>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Eindsteun, dikte: 9,5 mm, kleur: grijs



Uw voordelen

- Royaal codeerbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0800886
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE7111
Productcode	BE7111
GTIN	4017918129309
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,16 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,708 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Eindsteunen
-------------	-------------

aansluitgegevens

schroefdraad	M3
Aanhaalmoment	0,5 ... 0,8 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	9,5 mm
Hoogte	48,6 mm
diepte	32,8 mm
Diepte op NS 35/7,5	34,3 mm
lengte	48,6 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

E/NS 35 N - Eindsteun

0800886


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800886>



montagetechnik	NS 35/7,5
	NS 35/15

Tekeningen

Maatschets



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl