

CES-B16-SFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801659>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdichtingsframes, met schroefvergrendeling, bouwvorm: B16, Aantal kabeltulen (klein): 8, materiaal: PA (halogeenvrij), kleur: zwart, lengte: 120 mm, breedte: 58 mm, hoogte: 20 mm

Uw voordelen

- Ook toepasbaar bij standaard wanduitsparingen voor heavy-duty-connectoren

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0801659
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7CAX
Productcode	AF7CAX
GTIN	4046356674133
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	161,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	146,7 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Bevestigingsschroeven niet bij de levering inbegrepen. De maximale breedte van de wanduitsparing mag 51 mm bedragen (in plaats van 35 mm zoals bij heavy-duty-connectoren).
--	---


Artikeleigenschappen

Producttype	Frames voor kabelwartels
bouwworm	B16
Raamtype	Afdichtingsframe

aansluitgegevens

Aanhaalmoment	2 Nm ... 4 Nm (vergrendelingsschroef)
	1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912))

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	58 mm
Hoogte	20 mm
lengte	120 mm
boorgatafstand horizontaal	32 mm
boorgatafstand verticaal	103 mm
printgatdiameter	5,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	86 mm

Materiaal

materiaal	PA (halogeenvrij)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kengetallen

Aantal kabeltulen	0 ... 8 (Kleine tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde grote tulen)
	0 ... 2 (Grote tulen, afhankelijk van het aantal ingebouwde kleine tulen)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C (statisch)

Montage

Montage-instructie	vergrendelingsschroef M4 met 3 mm binnenzeskantkop, aandraaimoment 3 ... 4 Nm, 1 grote wartel neemt de ruimte in van 4 kleine wartels, bevestigingsschroef: M4 (ISO 4762/DIN 912), aandraaimoment: 1,8 Nm
	De meegeleverde vlakke afdichting dient bij wandmontage tussen de wand en het afdichtingsframe te worden aangebracht. IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). IP65: bij toepassing van de conusvormige wartel CES-SRC-BK / CES-LRC-BK en verticale montage / horizontale montage (kabelaansluitrichting naar beneden) van het afdichtingsframe direct aan de behuizingswand en toepassing van een 3,6 mm brede kabelbinder (bijv. artikel 3240744).


CES-B16-SFFS-PLBK - Afdichtingsframes

0801659


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801659>



Tekeningen




Maatschets



montage-uitsparing

schematekening



CES-B16-SFFS-PLBK - Afdichtingsframes



0801659

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801659>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801659>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026



UL Recognized
Toelatings-ID: E255026

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,431 kg CO2e
---------	---------------