

CES-SRG-BK - Blindwartel

0801670

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801670>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Blindwartel, klein, aantal kabels: 0, uitvoering: Blindwartel, gesloten, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Productbeschrijving

Blindwartels sluiten niet-benodigde doorvoerplaatsen in het CES-afdichtingsframe af

Commerciële gegevens


Artikelnummer	0801670
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7CCX
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356674768
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,32 g
Douanetariefnummer	40169997
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	0

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	19,5 mm
Hoogte	17 mm
lengte	29,5 mm

Materiaal

materiaal	NBR
-----------	-----

Kengetallen

afdichtingsbereik	blindwartel
Grootte tule	klein
Uitvoering, Formaat	Blindwartel
Uitvoering, Kabeltule	gesloten

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP54
	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

Montage


Montage-instructie	IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden).
--------------------	--

Tekeningen

Maatschets



Maatschets



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801670>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,453 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl