


# CES-STPG-GY-2ASI-LR - Kabeltule



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801714>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: AS-i-kabel (Links Rechts), gedeeld, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

## Productbeschrijving

Gedeelde wartels voor de opname van twee voorgeconfectioneerde AS-i-kabels (L-L), toepasbaar in CES-afdichtingsframes. In gemonteerde toestand fungeren de wartels ook als trekontlasting overeenkomstig DIN EN 50262

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0801714       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7CCX        |
| Productcode                             | AF7CCX        |
| GTIN                                    | 4046356675154 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,12 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,12 g        |
| Douanetariefnummer                      | 40169997      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# CES-STPG-GY-2ASI-LR - Kabeltule

0801714

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801714>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|               |             |
|---------------|-------------|
| Producttype   | Kabelwartel |
| Aantal kabels | 2           |

### Afmetingen

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 19,5 mm                                                                            |
| Hoogte     | 17 mm                                                                              |
| lengte     | 29,5 mm                                                                            |

### Materiaal

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| materiaal                          | SEBS (halogeenvrij) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                  |

### Kengetallen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| afdichtingsbereik     | AS-i-kabel |
| Grootte tule          | klein      |
| Uitvoering, Formaat   | AS-i-kabel |
| Uitvoering, Kabeltule | gedeeld    |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| beschermklasse                 | IP54                        |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (statisch) |

# CES-STPG-GY-2ASI-LR - Kabeltule


0801714

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801714>



## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

# CES-STPG-GY-2ASI-LR - Kabeltule



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801714>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801714>



**cUL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026



**UL Recognized**  
Toelatings-ID: E255026

**DNV**

Toelatings-ID: TAE00003VJ

# CES-STPG-GY-2ASI-LR - Kabeltule



0801714

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801714>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000451 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |
|---------|---------------|