

CES-LTPG-GY - Blindwartel

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801716>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Blindwartel, groot, aantal kabels: 0, uitvoering: Blindwartel, gesloten, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm



Productbeschrijving

Blindwartels sluiten niet-benodigde doorvoerplaatsen in het CES-afdichtingsframe af

Commerciële gegevens


Artikelnummer	0801716
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7CCX
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356675178
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	33,83 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	34,03 g
Douanetariefnummer	40169997
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	0

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	19,5 mm	
Hoogte	17 mm	
lengte	29,5 mm	

Materiaal

materiaal	SEBS (halogeenvrij)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kengetallen

afdichtingsbereik	blindwartel
Grootte tule	groot
Uitvoering, Formaat	Blindwartel
Uitvoering, Kabeltule	gesloten

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54 (montage-instructies dienen in acht te worden genomen)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (statisch)

Montage

Montage-instructie	IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden).
--------------------	--


CES-LTPG-GY - Blindwartel

0801716

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801716>



Tekeningen



Maatschets

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801716>



cUL Recognized
Toelatings-ID: E255026



UL Recognized
Toelatings-ID: E255026

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,217 kg CO2e
---------	---------------