

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabeltule, klein, aantal kabels: 1, uitvoering: Ronde kabel, gesloten, kabelbuitendiameter: 1x 2 mm ... 11 mm, materiaal: NBR, kleur: zwart, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm

Productbeschrijving

Niet-gedeelde wartels voor de opname van kabels en leidingen met een diameter van 2 ... 11 mm, toepasbaar in CES-afdichtingsframes

Commerciële gegevens


Artikelnummer	0801718
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7CCX
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356675185
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,03 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,03 g
Douanetariefnummer	40169997
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	1

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	19,5 mm	
Hoogte	17 mm	
lengte	29,5 mm	

Materiaal

materiaal	NBR
-----------	-----

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	1x 2 mm ... 11 mm
---------------------	-------------------

Kengetallen

Grootte tule	klein
Uitvoering, Formaat	Ronde kabel
Uitvoering, Kabeltule	gesloten

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP54
	IP65 (bij gebruik van kabelbinders in combinatie met de installatierichting naar opzij of naar beneden)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

Montage


Montage-instructie	IP54: bij verticale montage / horizontale montage van het afdichtingsframe (kabelaansluitrichting naar beneden). IP65: verticale montage / horizontale montage (kabelaansluitrichting naar beneden) van het afdichtingsframe direct aan de behuizingswand en toepassing van een 3,6 mm brede kabelbinder (bijv. artikel 3240744).
--------------------	---

Tekeningen

Maatschets



Maatschets



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0801718>

DNV

Toelatings-ID: TAE00003VJ

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl