

EMLP (EX30)R SR - Etiket

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0802689>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 20 m, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 20000 mm

Uw voordelen

- De zelfklevende eindelooscoderingen EMLP (Ex...)R ... zijn uitermate geschikt voor de codering van zekeringsautomaat en behuizingsdeksels in hoofdaansluitingen
- De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0802689
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356791700
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	496,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	468,7 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	1

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	175 µm
Sterkte kleefstof	400 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	zilver
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 18 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Afmetingen

Hoogte	30 mm
diepte	0,55 mm
Rollengte	20000,00 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	20000 mm
Hoogte tekstveld	30 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EMLP (EX30)R SR - Etiket

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0802689>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (EX30)R SR - Etiket

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0802689>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl