

BMKL 27X12,5 SR - Etiketenvellen voor DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803676>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Etiketenvellen voor DIN-A4, Vel, zilverkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 126, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm



Uw voordelen

- Deze etiketten zijn speciaal ontworpen voor de laserprinter
- Coderingservice: Phoenix Contact codeert alle BMKL ...-materialen individueel volgens uw wensen
- Codeerbaar met alle standaard laserprinters
- Het materiaalbestand kan bij de software CLIP PROJECT op de download-pagina - "Software update - Marking" worden gedownload
- Voor het maken van speciale etiketten zijn de niet-gestante SK-U...-vellen leverbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0803676
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2414
Productcode	BG2414
GTIN	4017918007638
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,26 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	de afdruk kan per laserprinter verschillen
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Gerätemarker
-------------	--------------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	126
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	6
Identificatietechnologie	Kantoorlaserprinter

Afmetingen

Breedte	12,50 mm
Hoogte	27,00 mm
diepte	0,09 mm

Materiaal

Sterkte folie	46 µm
Sterkte kleefstof	29 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	zilverkleurig
materiaal	polyester
materiaal basiselement	polyester
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan
testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp

BMKL 27X12,5 SR - Etiketenvellen voor DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803676>

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Test doorstaan

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
resultaat	Test doorstaan
klimaatrede	AHT 1,0 S
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-11:2000-02
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 120 °C (min.)
omgevingstemperatuur (montage)	> 5 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20 °C ... 25 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	40 % ... 50 %
Opslagstabiliteit	2 jaar

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

BMKL 27X12,5 SR - Etikettenvellen voor DIN-A4

0803676

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803676>



montagetechniek

plakken

BMKL 27X12,5 SR - Etiketenvellen voor DIN-A4




0803676

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803676>

Tekeningen

Maatschets



BMKL 27X12,5 SR - Etikettenvellen voor DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803676>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BMKL 27X12,5 SR - Etikettenvellen voor DIN-A4



0803676

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803676>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl