

# SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Codering voor klemmen



0804468:0001

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804468:0001>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingskaart, zelfklevend, bedrukt met de oplopende getallen: 1 ... 10, 10-delige coderingsstroken met 10 gelijke decaden, wit, voor klemmen met een breedte van: 7,5 mm, montage techniek: plakken

## Commerciële gegevens

|   |               |
|---|---------------|
| Artikelnummer                           | 0804468:0001  |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2123        |
| Productcode                             | BG2123        |
| GTIN                                    | 4017918560607 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,22 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,18 g        |
| Douanetariefnummer                      | 49119900      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Codering voor klemmen



0804468:0001

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804468:0001>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Producttype | klemmencodering gecodeerd |
| Rastermaat  | 7,5 mm                    |
| uitvoering  | plakken                   |

### codering

|        |          |
|--------|----------|
| opdruk | 1 ... 10 |
|--------|----------|

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | wit (RAL 9010) |
| materiaal | polyester      |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### UV-bestendigheid

|                  |  |
|------------------|--|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
|------------------|--|

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                  |  |
|------------------|--|
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |

#### Omgevingsomstandigheden

|  |                   |
|--|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 150 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Afmetingen

|            |        |
|------------|--------|
| Breedte    | 7,5 mm |
| Hoogte     | 5 mm   |
| Rastermaat | 7,5 mm |

#### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 7,50 mm |
| Hoogte tekstveld  | 5,00 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

# SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Codering voor klemmen



0804468:0001

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0804468:0001>

## Classificaties

### ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

### ETIM

ETIM 9.0

EC000761

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)