

EMLP (27X12,5)R SR - Etiket



0819521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819521>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Etiket, rol, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Uw voordelen

- De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
- De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
- Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
- In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0819521
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG2411
Productcode	BG2411
GTIN	4046356160735
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	221,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	164,8 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

EMLP (27X12,5)R SR - Etiket



0819521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819521>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	500
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	2
Identificatietechnologie	Thermische overdracht voor rollen

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

Materiaal

RoHS-conform	ja
Sterkte folie	175 µm
Sterkte kleefstof	400 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	zilver
materiaal	polyester
toevoegingen	siliconenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	4 °C ... 38 °C
omgevingstemperatuur (montage)	> 18 °C
Aanbevolen opslagvereisten	23 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid. Een droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen.
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %
Opslagstabiliteit	12 maanden

Afmetingen

Breedte	26,5 mm
Hoogte	12 mm
diepte	0,55 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	27 mm
Hoogte tekstveld	12,5 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

EMLP (27X12,5)R SR - Etiket

0819521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819521>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (27X12,5)R SR - Etiket

0819521

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0819521>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl