

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 1,2 mm, montage techniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Uw voordelen

- De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
- Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
- De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
- Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0820507
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BG221A
Productcode	BG221A
GTIN	4046356294799
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,221 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,2 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	4,6 mm
diepte	5,25 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	0,6 mm ... 1,2 mm
----------------	-------------------

Tekstveld

Breedte tekstveld	18 mm
Hoogte tekstveld	4 mm

Materiaal

RoHS-conform	ja
Kleur	transparant
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconenvrij

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	0,6 mm ... 1,2 mm
---------------------	-------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Montage

montagetechniek	opschuiven
-----------------	------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,001 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl