

# ZBF 15 CUS - Zackband, vlak



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825019>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 15 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 15,1 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm

## Uw voordelen

- Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
- Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
- De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 0825019                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks                                     |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | BG8112                                      |
| Productcode                             | BG8112                                      |
| GTIN                                    | 4046356357562                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,685 g                                     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,461 g                                     |
| Douanetariefnummer                      | 49119900                                    |
| Land van herkomst                       | PL                                          |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Producttype | klemmencodering gecodeerd |
| Rastermaat  | 15 mm                     |

### codering

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 5 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5 |
| Aantal coderingsstroken                  | 1 |

### Montage

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| montagetechniek | vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing |
|-----------------|--------------------------------------------|

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| materiaal                          | PA                         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
|--------------------------------|-------------------|

### Afmetingen

|            |       |
|------------|-------|
| Breedte    | 15 mm |
| Rastermaat | 15 mm |

#### Tekstveld

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Breedte tekstveld | 5,15 mm |
| Hoogte tekstveld  | 15,1 mm |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Tekeningen

schematekening



- ① horizontaal
- ② verticaal

# ZBF 15 CUS - Zackband, vlak

0825019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825019>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# ZBF 15 CUS - Zackband, vlak



0825019

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0825019>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)