

S 16 A/380 V - Smeltpatroon



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913058>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Smeltpatroon, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, diameter: 11 mm, kleur: grijs



Uw voordelen

- Bevat geen lood, cadmium, chroom 6 (RoHS-conform)
- Gekleurde verklikkers op het kopcontact tonen de bedrijfstoestand
- NEOZED®-zekeringen met gG-karakteristiek voor de beveiliging van kabels en installaties
- Veilig afschakelen van ontoelaatbare overstromen en kortsluitstromen tot aan de nominale uitschakelstroom

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0913058
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE1Z4X
Productcode	BE1Z4X
GTIN	4017918008154
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,46 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,04 g
Douanetariefnummer	85361050
Land van herkomst	HU

S 16 A/380 V - Smeltpatroon

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913058>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekering
-------------	----------

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	16 A
zekering	16 A gL/gK NEOZED (zonder defectindicatie)

aansluitgegevens

Nominale stroom	16 A
nominale spanning	400 V AC (250 V DC)

Afmetingen

diameter	11 mm
----------	-------

Materiaal

Kleur	grijs
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

S 16 A/380 V - Smeltpatroon

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913058>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

S 16 A/380 V - Smeltpatroon

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913058>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl