

S-II-25 A/500 V - Smeltpatroon



0913663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913663>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Smeltpatroon, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 25 A, diameter: 22 mm, kleur: geel



Uw voordelen

- Bevat geen lood, cadmium, chroom 6 (RoHS-conform)
- Gekleurde verklikkers op het kopcontact tonen de bedrijfstoestand
- DIAZED®-zekeringen met gG-karakteristiek voor de beveiliging van kabels en installaties
- Veilig afschakelen van ontoelaatbare overstromen en kortsluitstromen tot aan de nominale uitschakelstroom

Commerciële gegevens

Artikelnummer	0913663
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BE1Z4X
Productcode	BE1Z4X
GTIN	4017918008635
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	32,5 g
Douanetariefnummer	85361050
Land van herkomst	HU

S-II-25 A/500 V - Smeltpatroon

0913663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913663>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekering
-------------	----------

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	25 A
zekering	25 A gL/gG DIAZED (zonder defectindicatie)

aansluitgegevens

Nominale stroom	25 A
nominale spanning	500 V AC/DC

Afmetingen

diameter	22 mm
----------	-------

Materiaal

Kleur	geel
-------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

S-II-25 A/500 V - Smeltpatroon

0913663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913663>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC000099
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

S-II-25 A/500 V - Smeltpatroon



0913663

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0913663>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl