

# WS 3- 8 - Waarschuwingsschildje

1004128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004128>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje, met twee kunststof schroeven, voor 3 klemmen, raster 8 mm



## Uw voordelen

- Het bevestigen van de waarschuwingsschildjes in de brugschachten van de UK ...-aansluitklemmen vindt plaats met kunststofschroeven
- Netaansluitklemmen worden door waarschuwingsschildjes veilig afgedekt en gecodeerd
- Het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt hiermee voorkomen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1004128       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2511        |
| Productcode                             | BG2511        |
| GTIN                                    | 4017918011925 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,5 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,21 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|              |              |
|--------------|--------------|
| Producttype  | Plant marker |
| bouwvorm     | rechthoek    |
| aantal polen | 3            |
| Rastermaat   | 8 mm         |

### codering

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Aantal afzonderlijke schildjes | 1                                            |
| opdruk                         | bliksemschicht en waarschuwing in het Engels |

### Afmetingen

|            |       |
|------------|-------|
| Breedte    | 24 mm |
| Hoogte     | 21 mm |
| diepte     | 1 mm  |
| Rastermaat | 8 mm  |

### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | geel/zwart |
| materiaal | PVC        |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -15 °C ... 65 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C            |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %             |

### Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | insteken |
|-----------------|----------|

# WS 3- 8 - Waarschuwingsschildje

1004128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004128>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281107 |
| ECLASS-15.0 | 27281107 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001777 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

1004128

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1004128>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)