

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 2,5 mm, montage techniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm

## Uw voordelen

- De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
- Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
- De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
- Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1013847       |
| Verpakkingseenheid                      | 1.000 Stuks   |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1.000 Stuks   |
| Verkoopcode                             | BG221A        |
| Productcode                             | BG221A        |
| GTIN                                    | 4017918014032 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,308 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,26 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Producttype | Coderingshouders |
|-------------|------------------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 23 mm   |
| Hoogte  | 5,15 mm |
| diepte  | 6,34 mm |

### Buitenafmeting

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| buitendiameter      | 1,5 mm ... 2,5 mm |
| min. buitendiameter | 1,5 mm            |
| max. buitendiameter | 2,5 mm            |

### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 23 mm |
| Hoogte tekstveld  | 4 mm  |

### Materiaal

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| RoHS-conform                       | ja            |
| Kleur                              | transparant   |
| materiaal                          | PVC           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0            |
| toevoegingen                       | siliconenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 2,5 mm |
|---------------------|-------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -50 °C ... 80 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C            |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %             |

### Montage

|                 |            |
|-----------------|------------|
| montagetechniek | opschuiven |
|-----------------|------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1013847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1013847>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)