

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. T - Zackband



1050059:T

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050059:T>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, horizontaal bedrukt met de hoofdletter: T, wit, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, montagetechniek: vergrendelen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1050059:T
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2122
Productcode	BG2122
GTIN	4017918509897
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,266 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,066 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	DE

1050059:T

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050059:T>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenmarker
Rastermaat	5,2 mm

codering

opdruk	T
--------	---

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Afmetingen

Breedte	5 mm
Rastermaat	5,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	5,15 mm
Hoogte tekstveld	10,50 mm

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN 30646
	DIN VDE 0611

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. T - Zackband



1050059:T

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1050059:T>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl