


ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband



1052002

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1052002>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zackband, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montage techniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 8,15 mm

Uw voordelen

- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
- Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1052002
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2112
Productcode	BG2112
GTIN	4017918016302
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,04 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,94 g
Douanetarifnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
Rastermaat	8,2 mm

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	10

Afmetingen

Breedte	8,15 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	4,2 mm
Rastermaat	8,2 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	8,15 mm
Hoogte tekstveld	10,5 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig)
------------------	--

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1052002>




Montage

montagetechniek

vergrendelen

Tekeningen

schematekening



1052002

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1052002>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1052002>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl