

ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1053438>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Codering voor klemmen, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, horizontaal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 10,15 mm

Uw voordelen

- Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
- Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1053438
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2122
Productcode	BG2122
GTIN	4017918016890
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,52 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,101 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	DE

ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1053438>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Rastermaat	10,2 mm
codering	
Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	10
coderingsrichting	horizontaal
opdruk	U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND

Montage

montagetechniek	vergrendelen
-----------------	--------------

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)
Opslagstabiliteit	2 jaar

Afmetingen

Breedte	10,15 mm
Hoogte	10,5 mm
diepte	4,2 mm
Rastermaat	10,2 mm

Tekstveld	
Breedte tekstveld	10,15 mm
Hoogte tekstveld	10,5 mm

Normen en bepalingen


wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Opmerking

Algemeen	Een verpakkingseenheid (VPE) bestaat uit 10 identiek gecodeerde stroken
----------	---

Tekeningen

schematekening



ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1053438>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen



1053438

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1053438>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl