

CRIMPFOX 6 - Perstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212034>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², zijdelingse invoer, trapeziumvormige crimp

Uw voordelen

- Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangekrimpt
- Ontgrendelbare afsluitpal
- Uitgebreid perstangenprogramma
- Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212034
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4046356453813
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	444,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	444,2 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	trapeziumvormige crimp
Producteigenschap	Compacte bouwvorm
	Geringe handgreepbreedte
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Zonder gereedschap ontgrendelbare afsluitpal
	Instelbare krimpkracht

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,25 mm ²
max. doorsnede	0,75 mm ²
AWG min.	24
AWG max.	20

crimpplaats 2

min. doorsnede	1 mm ²
max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG min.	18
AWG max.	16

crimpplaats 3

max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG max.	14

crimpplaats 4

max. doorsnede	4 mm ²
AWG max.	12

crimpplaats 5

max. doorsnede	6 mm ²
AWG max.	10

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,25 mm ² ... 6 mm ²
doorsnede bereik AWG	24 ... 10

CRIMPFOX 6 - Perstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212034>



Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	59 mm
lengte	198 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX 6 - Perstang


1212034

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212034>



Tekeningen

Producttekening



CRIMPFOX 6 - Perstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212034>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212034>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6 - Perstang

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212034>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl