

CRIMPFOX 25R - Perstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212039>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 10 mm² ... 25 mm², zijdelingse invoer, WM-crimp

Uw voordelen

- Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen een optimale grip en reduceren de benodigde kracht met 25 %

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212039
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4046356453905
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	681,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	681,4 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX 25R - Perstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212039>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	WM-crimp
Producteigenschap	Geringe handgreepbreedte
	Tot 25% minder bedieningskracht

crimpplaats 1

max. doorsnede	10 mm ²
AWG min.	8
AWG max.	4

crimpplaats 2

max. doorsnede	16 mm ²
AWG max.	6

crimpplaats 3

max. doorsnede	25 mm ²
AWG max.	4

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	10 mm ² ... 25 mm ²
doorsnedegebied AWG	8 ... 4

Afmetingen

Breedte	25 mm
Hoogte	68 mm
lengte	256 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX 25R - Perstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212039>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212039>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 25R - Perstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212039>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 25R - Perstang

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212039>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl