

CRIMPFOX-CX 6,48 - Perstang

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor coaxconnectoren, 5,41 mm, 6,48 mm, 1,69 mm, HEX-crimp

Uw voordelen

- Aderinvoer aan de zijkant
- Ontgrendelbare afsluitpal

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212095
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3138
Productcode	BH3138
GTIN	4046356453882
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	437,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	437,8 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-CX 6,48 - Perstang

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	HEX-crimp
Producteigenschap	Aderinvoer aan de zijkant
	Ontgrendelbare afsluitpal

crimpplaats 1

crimpbreedte	5,41 mm
--------------	---------

crimpplaats 2

crimpbreedte	6,48 mm
--------------	---------

crimpplaats 3

crimpbreedte	1,69 mm
--------------	---------

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	1,69 mm² ... 6,48 mm²
---------------------------	-----------------------

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	59 mm
lengte	198 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	1,69 mm ... 6,48 mm
----------------	---------------------

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Perstang


1212095

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



Tekeningen

Producttekening



CRIMPFOX-CX 6,48 - Perstang

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 6,48 - Perstang

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 6,48 - Perstang

1212095

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212095>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl