

CRIMPFOX-DSUB 5 - Perstang

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212111>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimptang, voor D-SUB-contacten, high-density, 0,08 - 0,5 mm², B-crimp, inclusief contactopname

Uw voordelen

- Aderinvoer aan de zijkant
- Ontgrendelbare afsluitpal
- Hoge crimpkracht bij geringe handkracht
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212111
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3136
Productcode	BH3136
GTIN	4046356453899
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	445,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	442,9 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	B-crimp
Producteigenschap	Aderinvoer aan de zijkant
	Ontgrendelbare afsluitpal
	Gecodeerde persprofielstations

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	0,22 mm ²
AWG min.	28
AWG max.	26

crimpplaats 2

min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	0,22 mm ²
AWG min.	28
AWG max.	26

crimpplaats 3

min. doorsnede	0,22 mm ²
max. doorsnede	0,5 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	22

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
doorsnedegebied AWG	28 ... 22

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	59 mm
lengte	198 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Perstang


1212111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212111>



Tekeningen

Producttekening



CRIMPFOX-DSUB 5 - Perstang

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212111>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212111>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-DSUB 5 - Perstang



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212111>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-DSUB 5 - Perstang



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl