

TESTFOX CC-1 - Multimeter

1212211

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212211>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stroomtangmultimeter, voor gelijk- en wisselspanningsmetingen, gelijk-, wisselstroom- en weerstandsmetingen, TRUE RMS-meetmethode.

Uw voordelen

- De stroomtangen kunnen bij spanningen tot 600 V, categorie III worden toegepast
- Alle meetbereiken zijn tegen overbelasting beveiligd
- Ze combineren de functies van een digitale multimeter met die van een stroomtang
- In compacte en praktische behuizing, daardoor bijzonder geschikt voor situaties met weinig beschikbare ruimte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212211
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3332
Productcode	BH3332
GTIN	4046356449809
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	501,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	501,3 g
Douanetariefnummer	90303100
Land van herkomst	TW

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	TRUE RMS-meetprocedure
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	meetgereedschap
uitvoering	True RMS
capaciteit display	4000 digits

Elektrische eigenschappen

Meetcategorie	CAT III 300 V / CAT II 600 V
voedingsspanning	2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP30

Normen en bepalingen

tests	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
-------	------------------------------

TESTFOX CC-1 - Multimeter

1212211

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212211>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27200312
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000380
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl