

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinzetstuk



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212324>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Voor-persprofiel (paar), voor CRIMPFOX-C120, voor sectorkabels 25 + 50 mm²



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212324
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Z
Productcode	BH313Z
GTIN	4046356454704
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	164,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	164,8 g
Douanetarifnummer	82079091
Land van herkomst	DE

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinzetstuk



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212324>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpprofiel
Persing	ovale crimp
Producteigenschap	Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-C120
min. doorsnede	25 mm ²
max. doorsnede	50 mm ²
AWG min.	3
AWG max.	1/0

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	25 mm ² ... 50 mm ²
--------------------------	---

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinzetstuk



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212324>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212324>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinzetstuk



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212324>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE - Crimpinzetstuk



1212324

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212324>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl