

CRIMPFOX-TC MP - Crimptang met digitaal display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, tot max. 2,5 mm², digitale weergave in stappen van 0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, incl. positioneringshulp

Uw voordelen

- Perstang voor het verwerken van gedraaide contacten t/m 2,5 mm²
- De geïntegreerde positioneringshulp zorgt voor een exacte uitlijning van de contacten
- Universele instelmogelijkheid voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212510
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3135
Productcode	BH3135
GTIN	4046356555500
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	798,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	798,5 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Voor gedraaide crimpcontacten uit de serie CC..., CUC...; de gedetailleerde lijst met crimpcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage
Gebruiksbeperking	
EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	4-doorn persing
Producteigenschap	Universele doorsnedeafstelling met digitaal display
	Elektronische slijtagecontrole
	Uitgerust met positioneerhulp, verwisselbaar
	Voor verschillende Phoenix Contact contacten - zie technische documentatie
	Ontgrendelbare afsluitpal
crimpplaats 1	
min. doorsnede	0,08 mm²
max. doorsnede	2,5 mm²
AWG min.	28
AWG max.	14

aansluitgegevens

Aderaansluiting	
doorsnedegebied metrisch	0,08 mm² ... 2,5 mm²
doorsnedegebied AWG	28 ... 14

Afmetingen

lengte	175 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	zwart/groen
-------	-------------

CRIMPFOX-TC MP - Crimptang met digitaal display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP - Crimptang met digitaal display



1212510

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212510>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	e67f1777-45c4-4f95-8d9b-644aca75c585