

CUTFOX-LB VDE - Kabelschaar



1212527

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212527>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelschaar, voor gelamelleerde stroomrails / lamellenband, ook voor koper en aluminium t/m 50 mm², VDE-getest 1000 V AC / 1500 V DC

Uw voordelen

- Braamvrij snijden zonder te breken
- Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
- Verstelbare schroefverbinding
- VDE-getest
- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212527
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH311S
Productcode	BH311S
GTIN	4046356589550
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	324 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	317,2 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Snijgereedschap
toepassing	Aluminium
	Koper
	Gelamineerde verzamelrail/lamellenstrook
Producteigenschap	Gekarteld snijvlak
	Geoptimaliseerde hefboomoverbrenging
	Geharde snijkant
	Knelvrij knippen
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Achteraf instelbaar schroefscharnier
	VDE-getest

Afmetingen

lengte	210 mm
diameter	25 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	≤ 25 mm
----------------	---------

Materiaal

Kleur	meerkleurig
-------	-------------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 25,00 mm
---------------------	------------

Normen en bepalingen

tests	DIN EN 60 900 (VDE 0682 DEEL 201)
	DIN ISO 5746

CUTFOX-LB VDE - Kabelschaar

1212527

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212527>



Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212527>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40052526

1212527

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212527>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21044701
ECLASS-15.0	21044701

ETIM

ETIM 9.0	EC000142
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212527

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212527>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl