

CRIMPFOX 2,5-M - Perstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212719>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², zijdelingse invoer, trapeziumvormige crimp

Uw voordelen

- Ontgrendelbare afsluitpal
- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
- Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangekrimpt
- Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212719
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4046356857789
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	624,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	624,3 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX 2,5-M - Perstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212719>



Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	trapeziumvormige crimp
Producteigenschap	Lage bedieningskracht
	Compacte greepvorm
	Ergonomische tweecomponentenhandgreep
	Zonder gereedschap ontgrendelbare afsluitpal
	Handgreep met antislipzone
	Instelbare krimpkracht
	Bevestigingsoog voor veiligheidsband

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG min.	20
AWG max.	16

crimpplaats 2

max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG max.	14

crimpplaats 3

max. doorsnede	0,25 mm ²
AWG max.	24

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
doorsnede bereik AWG	24 ... 14

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	76 mm
lengte	204 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX 2,5-M - Perstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212719>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212719>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 2,5-M - Perstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212719>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 2,5-M - Perstang

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212719>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl