

CRIMPFOX-M HS/DIE - Crimpinzetstuk



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1219092>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel, voor Crimpfox-M, voor crimpverbindingen 0,5 - 1,5 mm² en 1,5 - 2,5 mm² (rood, blauw), verpakt in een koppelbare bewaardoos

Uw voordelen

- Persprofiel voor de CRIMPFOX-universele tang

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1219092
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Y
Productcode	BH313Z
GTIN	4046356454629
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	73,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	73,5 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

CRIMPFOX-M HS/DIE - Crimpinzetstuk



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1219092>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpprofiel
Persing	ovale crimp
Producteigenschap	Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-M

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,5 mm ²
max. doorsnede	1,5 mm ²
AWG min.	22
AWG max.	16

crimpplaats 2

min. doorsnede	1,5 mm ²
max. doorsnede	2,5 mm ²
AWG min.	16
AWG max.	14

Afmetingen

Breedte	75 mm
Hoogte	25,5 mm
lengte	114 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-M HS/DIE - Crimpinzetstuk



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1219092>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1219092>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M HS/DIE - Crimpinzetstuk



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1219092>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1219092

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1219092>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl