

VS-MP-PPC/PPC-1G - Koppeling

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403685>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppeling, bouwvorm: Uitvoering 14, beschermklasse: IP65, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kleur: zwart, Ethernet

Productbeschrijving

Push-pull-koppeling voor data; variant 14

Uw voordelen

- Naar keuze ook vast te monteren
- Inclusief afdekkingen als bescherming tegen omgevingsinvloeden
- Robuuste uitvoering

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1403685
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNOFB
Productcode	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	257,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	183,626 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Netwerkverdelerbox
bouwvorm	Uitvoering 14
sensortype	Ethernet
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1

Elektrische eigenschappen

belastingstroom maximaal	1,5 A
nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	30 V
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	1 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	38 mm
Hoogte	51 mm
lengte	115 mm

Materiaal

Kleur	zwart
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal contact	fosfor brons

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750 (data)
------------	--------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

VS-MP-PPC/PPC-1G - Koppeling

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403685>




Montage

montagetechniek

schroefmontage

Tekeningen



VS-MP-PPC/PPC-1G - Koppeling

1403685

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1403685>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12