

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor-actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-actorkabel, 4-polig, PP-EPDM, grijs RAL 7035, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met kunststofrand

Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
- Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404030
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF1CCA
Productcode	AF1CCA
GTIN	4046356677745
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	49 g
Douanetarifnummer	85444290
Land van herkomst	PL

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor-/actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Sensor-/actorkabel
toepassing	Levensmiddelenindustrie
aantal polen	4
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
polarisatie	A

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Materiaal

materiaal afdichting	FKM
materiaal behuizing	PP
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	PP
Materiaal wartel	polypropyleen

Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	250 V AC
	250 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	------------

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aanhaalmoment	0,4 Nm (M12-connector)
---------------	------------------------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
----------	---------------------

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

aantal polen	4
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector haaks M12
aantal polen	4
Type polarisatie	A

Kabel/leiding

kabellengte	1,5 m
Maatschets	
Kabelgewicht	
aantal polen	4
Afgeschermd	nee
aderopbouw signaalleiding	42x 0,10 mm
AWG signaalleiding	22
aderdoorsnede	4x 0,34 mm ² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie	1,27 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter	4,70 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal	PP-EPDM
buitenmantel, kleur	grijs RAL 7035
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	PP
afzonderlijke ader, kleur	bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie	≥ 0,21 mm
wanddikte buitenmantel	ca. 0,80 mm
compleet getwist	4 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist	48 mm
max. aderweerstand	ca. 58 Ω/km
isolatieweerstand	≥ 1 GΩ*km
nominale spanning kabel	≤ 300 V
Testspanning	≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd	5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd	10 x D
kleinste buigradius, permanent gelegd	24 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	47 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

	de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s ²
Dynamische belastbaarheid (torsie)	Torsie: ± 270 °/m, Torsiecycli: ≥ 4000000 , Torsiefrequentie: ≤ 25 Torsiecycli/min
Halogeenvrij	volgens DIN VDE 0472 deel 815
Overige bestendigheid	bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C))
Bijzondere eigenschappen	beperkt kabelrupsbestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
	-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-40 °C ... 105 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101
normcode	materiaalconformiteit
normen/bepalingen	FDA 21 CFR 177.2600


SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel

1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>


Tekeningen

Maatschets



Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

Maatschets



Bus M12 x 1, haaks

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel

1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

schematekening




Poolschema steker M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel

1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

schematekening



Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

schakelschema



Contactbezetting van de M12-steker en de M12-bus

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor-actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/1,5-600/M12FR FB - Sensor- /actorkabel



1404030

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404030>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,55 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl