

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL - Behuizing



1404225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404225>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing B6, met schroefvergrendeling, materiaal: PA, kabelaansluitingen: 1, recht, M25, hoogte: 93,7 mm, kabelwartel: met, Standaard

Uw voordelen

- Geïntegreerde wartel
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1404225
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APG
Productcode	AF7APG
GTIN	4046356681964
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	125,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	124,95 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B06, BB10, DD24, M
----------	---


Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met schroefvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B6
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	M25
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	met

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	9 mm ... 17 mm
Aanhaalmoment	3 Nm ... 5 Nm (voor M6-bevestigingsschroeven van de tulebehuizing)
Aandraaimoment wartelmoer	5,00 Nm

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	93,7 mm
lengte	92 mm
sleutelwijdte wartelmoer	26 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	35 mm
lengte montage-uitsparing	52 mm

Materiaal

materiaal Stelschroef	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing)
materiaal afdichting Profielafdichting	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	PA

1404225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404225>

materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal
materiaal vergrendelingsschroef	roestvaststaal

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP67
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	M25
type vergrendeling	Schroef


Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	9 mm ... 17 mm
-----------------------------	----------------


Montage

Montage-instructie	vergrendelingsschroef M6, met schroefkop 5 mm binnenzeskant
bevestigingsschroeven	M6 (schroefkop binnenzeskant 5 mm)

Tekeningen



Maatschets



montage-uitsparing

1) bij toepassing van stalen M4-schroeven

2) bij toepassing van zelftappende schroeven (Torx® 20, M4)

1404225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404225>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404225>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026

1404225

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1404225>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,541 kg CO2e
---------	---------------