

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

SC-RJ-push-pull-koppeling, IP65, metaal, met beschermdeksel, kleur: vernikkeld



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1405206
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNOBZ
Productcode	ABNOBZ
GTIN	4046356332804
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	113,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	115,7 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
bouwvorm	SC-RJ
sensor type	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	0,8 kV
Demping	0,2 dB (overeenkomstig IEC 61300-3-4)
isolatieweerstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
nominale stroom I_N	0,5 A
overdrachtsmedium	glasvezel

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd

Kabel/leiding

Kabeltype	Lichtgeleiderkabel
oliebestendigheid	ja
vlambestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezeltype	GOF, PCF, POF

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	>= 500
------------	--------

Kengetallen

Demping	0,2 dB (overeenkomstig IEC 61300-3-4)
---------	---------------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C
oliebestendigheid	ja

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja
oliebestendigheid	ja

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>



UL Listed

Toelatings-ID: E308814-20070105

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405206>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl