

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Aanbouwframe



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405235>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Push-pull-aanbouwraam, IP67, metaal, met Freenet-systeem, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting en SC-RJ-koppeling (voor POF, PCF & GOF)

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1405235
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODF
Productcode	ABNODF
GTIN	4046356334785
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	61,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	60 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet-systeem
bouwvorm	SC-RJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SC-RJ
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

vervuilingsgraad	2
------------------	---

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	glasvezel
-------------------	-----------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Push-Pull
-----------------	-----------

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Kabel/leiding

oliebestendigheid	ja
vlambestendigheid	ja

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
---------------	---

1405235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405235>

vezel	POF, PCF, GOF
vezeltype	GOF, PCF, POF
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	= 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	0 °C ... 50 °C
oliebestendigheid	ja

Normen en bepalingen


vlambestendigheid	ja
oliebestendigheid	ja

Montage

montagetechniek	Wandmontage
-----------------	-------------


Tekeningen

Maatschets



montage-uitsparing

detailtekening



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405235>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl