

HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK - Behuizing



1407654

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407654>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelbehuizing B16, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, kabelaansluitingen: 1, recht/zijdelings, hoogte: 81 mm, kabelwartel: zonder, Standaard

Uw voordelen

- Flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
- Voordeliger dan metalen uitvoering
- Gering gewicht
- Geringer condensatiegevaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407654
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356777179
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	129,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	128,7 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Koppelbehuizing
Productfamilie	HC-EVO-B
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	44 mm
Hoogte	81 mm
lengte	93,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 (Behuizing) V0 (Vergrendeling)
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	PA 6.6-FR
materiaal vergrendelingsbeugel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

Montage

Montage-instructie	de koppelbehuizing dient te worden uitgebreid met de EVO-wartel. De EVO-wartel is leverbaar in 4 grootten. De montage van de EVO-wartel vindt bijvoorbeeld plaats met behulp van een pijpsleutel
--------------------	--

Omgevings- en levensduuromstandigheden

HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK - Behuizing



1407654

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407654>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)
slagvastheid	IK08
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK - Behuizing



1407654

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407654>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

1407654

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407654>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407654>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,071 kg CO2e
---------	---------------