

# HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelwartel

1407669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407669>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kunststof EVO...kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie B, grootte M20, kabeldiameter: 7 mm ... 13 mm

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1407669       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF7APL        |
| Productcode                             | AF7APL        |
| GTIN                                    | 4046356776370 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,6 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,343 g      |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens


### Montage

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Montage-instructie | bajonetsluiting max. 3 x los te nemen |
|--------------------|---------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Producttype    | Kabelwartel |
| Aantal kabels  | 1           |
| schroefmethode | M20         |
| Afgeschermd    | nee         |

### Afmetingen

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets               |  |
| Breedte                  | 48,7 mm                                                                             |
| Hoogte                   | 59 mm                                                                               |
| diepte                   | 60,5 mm                                                                             |
| sleutelwijdte wartelmoer | 22 mm                                                                               |

### Materiaal

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kleur                                | zwart (RAL 9005)                  |
| materiaal Stelschroef                | PA                                |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94   | V0 (afdichting)<br>V2 (Behuizing) |
| materiaal afdichting O-ring          | NBR                               |
| materiaal afdichting Kabelafdichting | NBR                               |
| Materiaal wartel                     | PA                                |

### Kabel/leiding

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| kabelbuitendiameter Kabel 1 | 7 mm ... 13 mm |
|-----------------------------|----------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Omgevingsomstandigheden        |                   |
| beschermklasse                 | IP66              |
| Beschermklasse (NEMA)          | 12 (UL 50e)       |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |

# HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelwartel


1407669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407669>



## Tekeningen

Maatschets



Maatschets

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407669>

### DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



### cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



### UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



### EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



### EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-B-G-M20-PLRBK - Kabelwartel



1407669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407669>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,234 kg CO2e |
|---------|---------------|