

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelwartel



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407671>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kunststof EVO...kabelwartel met bajonetsluiting, voor behuizingsserie B, grootte M32, kabeldiameter: 11 mm ... 21 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407671
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7APL
Productcode	AF7APL
GTIN	4046356776394
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	55,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	55,4 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens


Montage

Montage-instructie	bajonetsluiting max. 3 x los te nemen
--------------------	---------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	1
schroefmethode	M32
Afgeschermd	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	48,8 mm
Hoogte	76 mm
diepte	69,5 mm
sleutelwijdte wartelmoer	30 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal Stelschroef	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0 / V2
materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
Materiaal wartel	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
Beschermklasse (NEMA)	12 (UL 50e)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelwartel



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407671>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407671>

DNV

Toelatings-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Toelatings-ID: E255026



UL Recognized

Toelatings-ID: E255026



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M32-PLRBK - Kabelwartel



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407671>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,386 kg CO2e
---------	---------------