


VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Platte kabel



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1432402>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Platte AS-interface-kabel EPDM, in geel, 2 x 1,5 mm², 100 m rol

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1432402
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF1LFA
Productcode	AF1LFA
GTIN	4046356349291
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6.963 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6.717 g
Douanetariefnummer	85444995
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel per meter
sensortype	AS-Interface
aantal polen	2

Interfaces

Signaalsoort/categorie	AS-interface
------------------------	--------------

Kabel/leiding

kabellengte	100 m
Kabelgewicht	85 kg/km
aantal polen	2
Afgeschermd	nee
Aderopbouw	2 x 1,5 mm ²
Adersoort	Platte kabel
aderopbouw signaalleiding	76x 0,16 mm
AWG signaalleiding	16
aderdoorsnede	1,5 mm ²
aderdiameter inclusief isolatie	2,5 mm
buitenmantel, materiaal	EPDM (rubber)
buitenmantel, kleur	citroengeel RAL 1012
materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie	EPDM (rubber)
afzonderlijke ader, kleur	bruin, blauw
wanddikte isolatie	ca. 0,50 mm
nominale spanning kabel	32 V (U ₀)
Testspanning	1000 V AC
Overige bestendigheid	ozonbestendig
Bijzondere eigenschappen	siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage)
	-25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (flexibel gemonteerd)
	-40 °C ... 85 °C (vast gelegd)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Platte kabel



1432402

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1432402>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27061801

ETIM

ETIM 9.0	EC003249
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl